

AQUA

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА



Произведена по технологии, основой которой является 2-х ступенчатый обратный осмос. Благодаря использованию современного оборудования, дистиллированная вода соответствует всем международным нормам и стандартам. Применяется в кислотных аккумуляторах, для разбавления концентратов охлаждающих жидкостей, а также для заправки систем кондиционирования, в отопительных системах и других областях, где рекомендовано ее использование.

ФАСОВКА: 1л, 5л, 30л

Показатель	Единица измерения	Метод	Значение*
pH воды		---	5,7
Удельная электрическая проводимость при 20 °С, не более	см/м	---	$1 \cdot 10^{-4}$

*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО ПГ «Спектр-Авто». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.